



Instrukcja montażu

2023-09-06

P1112

Norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Rozmiar: 4,23 x 5,51 m

Wielkość strefy bezpieczeństwa: 7,22 x 8,51 m

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 42,00 m²


Wysokość: 1,85m

Wysokość upadku: 0,90 m


Wiek: 3+








Fundamentowanie








Rzut boczny













Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1103	Podest kwadratowy - 2 mocowania		2
M1109	Podest Balkon - 1 mocowanie		1
M1202	Zjeżdżalnia 90 kompletna		1
M1310	Zabezpieczenie Okno		1
M1322	Zabezpieczenie Fioletowy potwór		1
M1323	Zabezpieczenie jednooki potwór		1
M1338	Ośłona - Drążek		1
M1340	Zabezpieczenie Balkon ażurowe		1
M1343	Zwężka - Uchwyt		3
M1363	Balkon		1



M1421	Przejście z HDPE i lin 2100		1
M1424	Przejście z talerzami 2100		1
M1506	Wejście linowe 90		1
M1533	Wejście łukowe 90		1
M1538	Ścianka wspinaczkowa 90		1
P1112-1-11	Słupy do zestawu P1112		11

Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
ISO7380-2-M8x16-A2	Śruba M8x16 z łbem podkładowym A2		96
ISO7089-M8-A2	Podkładka okrągła płaska M8 A2		57
ISO7380-2-M8x30-A2	Śruba M8x30 z łbem podkładowym A2		9
ISO7380-2-M8x35-A2	Śruba M8x35 z łbem podkładowym A2		36

B-P0000-07	Kątownik montażowy paneli		24
ISO7380-2-M8x25-A2	Śruba M8x25 z łbem podkładkowym A2		27
DIN986-M8-A2	Nakrętka kołpakowa M8 A2		48
B-P0000-18	Blacha mocująca liny przejścia		12
DIN986-M10-A2	Nakrętka kołpakowa M10 A2		6
ISO7089-M10-A2	Podkładka M10 A2		6
DIN986-M6-A2	Nakrętka kołpakowa M6 A2		24
ISO10642-M6X20-A2	Śruba M6x20 z łbem stożkowym A2		24
ISO7089-M6-A2	Podkładka M6 A2		24
ISO7380-2-M8x40-A2	Śruba M8x40 z łbem podkładkowym A2		1


Podzespół	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1103-01	Podest kwadratowy - 2 mocowania		2
M1109	Podest Balkon		1
P0401-01	Zaślepka na śrubę 12 mm		2
P0401-02	Korek na śrubę 12 mm		2
M1202-01	Zjeżdżalnia 90		1
B-M1500-01	Kątownik schodów		2
B-M1200-02	Płaskownik zjeżdżalni		1
M1310-01	Zabezpieczenie Okno - Panel		1
M1322-01	Zabezpieczenie potwór - skrócone		1
H-M1500-06	Element usztywniający		1

M1323-01	Jednooki potwór skręcony		1
M1138-01	Drążek		1
B-M1340-01	Blacha balkonu		1
H-M1340-01	Półka balkonu		1
H-M1343-01	Zwężka - Uchwyt		6
M1363	Balkon - skręcony		1
A-M1421-01	Przejście z HDPE poręcz		2
H-M1421-01	Przejście z HDPE podest		1
M1421-01	Przejście z HDPE olinowanie		1
A-M1424-01	Poręcz - przejście z talerzami 2100		1


M1424-01	Talerz z liną skręcony 760		1
M1424-02	Talerz z liną skręcony 625		1
M1424-03	Talerz z liną skręcony 430		1
M1424-04	Talerz z liną skręcony 672		1
M1506-01	Wejście linowe 90		1
A-M1533-01	Wejście łukowe 90		1
M1538-01	Ścianka wspinaczkowa 90 - skręcona		1
P1112-1-11	Słupy do zestawu P1112		11

Kolejność montażu


Krok 1 - Wykopać otwory pod słupy
(wymiary i głębokość podane na str. 2).




Krok 2 - Skręcić słupy zestawu z podestem
i umieścić go we wcześniej wykopanych otworach.




Krok 3 - Wstępnie skręcić wszystkie elementy składowe zestawu.





Krok 4 - Zalać wykopy betonem zgodnie ze specyfikacją podaną na str. 2.




Krok 5 - Po odczekaniu do momentu zaschnięcia betonu dokręcić dokładnie wszystkie elementy składowe zestawu i zasypać wykopy. Przygotować odpowiednią nawierzchnię według projektu.




Na czerwono zaznaczono miejsca otworów mocujących w podeście /
In red is the placement of platform's mounting slots



Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity	Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity
1	M1103	2	12	M1424	1
2	M1109	1	13	M1506	1
3	M1202	1	14	M1533	1
4	M1310	1	15	M1538	1
5	M1322	1			
6	M1323	1			
7	M1338	1			
8	M1340	1			
9	M1343	3			
10	M1363	1			
11	M1421	1			




M1101 / M1102 / M1103 / M1104



Lp./ No.	Nr kat. / Cat No
1	P0401-01
2	P0401-02
3	ISO7380-2-M8x16-A2
4	ISO7089-M8-A2
5	DIN985-M8-A2

Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1101 / M1102 / M1103 / M1104	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	12


M1109



Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1109	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	9


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	P0401-01	1
2	P0401-02	1
3	ISO7380-2-M8x16-A2	1
4	ISO7089-M8-A2	2
5	DIN985-M8-A2	1

M1201 / M1202 / M1203 / M1204




Lp.	Nr kat.	Ilość
1	M1204-01	1
2	B-M1500-01	2
3	B-M1200-02	1
4	ISO7380-2-M8x16-A2	7
5	ISO7380-2-M8x30-A2	4
6	ISO7380-2-M8x35-A2	2
7	ISO7089-M8-A2	9
8	DIN 986 - M8	9

M1310




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1310	1
2	B-P0000-07	4
3	ISO7089-M8-A2	12
4	ISO7380-M8x25-A2	4
5	DIN986-M8-A2	4
6	ISO7380-M8x16-A2	4

M1322




Lp.	Nr kat.	Ilość
1	ISO7380-2-M8x35-A2	6
2	ISO7380-2-M8x30-A2	2
3	ISO7089-M8-A2	2
4	DIN 986 - M8	2

M1323




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1323-01	1
2	ISO7380-2-M8x35-A2	8

M1338




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1338-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	4

M1340




Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	B-M1340-01	1
2	H-M1340-01	1
3	ISO7089-M8-A2	10
4	DIN986-M8-A2	10
5	ISO7380-2-M8x30-A2	3
6	B-P0000-07	2
7	ISO7380-2-M8x25-A2	5
8	ISO7380-2-M8x16-A2	8

M1343




Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	H-M1343-01	2
2	B-P0000-07	6
5	ISO7380-2-M8x25-A2	6
7	ISO7380-2-M8x16-A2	6
8	ISO7089-M8-A2	6
9	DIN986-M8-A2	6

M1363




Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1363	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	8

M1421




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1421-01	2
2	H-M1421-01	1
3	B-P0000-18	12
4	DIN 986 - M10	4
5	ISO7089-M10-A2	4
6	M1421-01	1
7	DIN 986 - M6	24
8	ISO10642-M6x20-A2	24
9	ISO7089-M6-A2	24
10	ISO7380-2-M8x16-A2	8
11	ISO7380-2-M8x35-A2	10
12	ISO7089-M8-A2	10
13	DIN 986 - M8	10




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1424-01	1
2	M1424-01	1
3	M1424-02	1
4	M1424-03	1
5	M1424-04	1
6	ISO7380-2-M8x16-A2	4
10	ISO7380-2-M8x35-A2	4
11	ISO7089-M8-A2	4
12	DIN 986 - M8	4

M1532/M1533/M1534/M1535



Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1532-01 / A-M1533-01 / A-M1534-01 / A-M1535-01	1
2	ISO7380-2-M8x40-A2	1

M1538



Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1538	1
2	ISO7380-2-M8x35-A2	6